




Úhlový svěrák, lehké provedení, Maximální průchod: 30mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	862700 30
GTIN	4008158010427
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Kovový korpus s plastovým potahem, upínací úhel 90°. Pohyblivé upínací čelisti, proto vhodné také pro **různé tloušťky materiálu**.

Použití:

K úhlově přesnému upínání plochých materiálů, profilů a při šroubování, lepení atd. Nepoužívejte jako svěrku pro svařování.

Technický popis

Rozsah upnutí při 2 stejných obrobcích	45 / 45 mm
Rozsah upnutí při 2 nestejných obrobcích	23 / 63 mm
Maximální průchod	30 mm
Výška čelistí	30 mm
Druh produktu	Šikmý napínák