



Dělicí kotouč SGP STEEL EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 115mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	563440 115
GTIN	4007220103890
Třída artiklu	55T

Popis

Provedení:

Velmi úzký **vysoce výkonný dělicí kotouč** pro nejrychlejší řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením a komfortním, ergonomickým vedením řezu. Možnost vysokého zatížení, nejvyšší řezný výkon a vynikající životnost.

Specifikace:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Technický popis

Popis tvaru	rovný
Ø kotouče	115 mm
Šířka kotouče	1 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm
Zkratka brusiva	Keramika
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň

Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		