




Úhlový svěrák, lehké provedení, Maximální průchod: 60mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	862700 60
GTIN	4008158010410
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Kovový korpus s plastovým potahem, upínací úhel 90°. Pohyblivé upínací čelisti, proto vhodné také pro **různé tloušťky materiálu**.

Použití:

K úhlově přesnému upínání plochých materiálů, profilů a při šroubování, lepení atd. Nepoužívejte jako svěrku pro svařování. S možností rychlého přestavení.

Technický popis

Maximální průchod	60 mm
Rozsah upnutí při 2 nestejných obrobcích	25 / 140 mm
Rozsah upnutí při 2 stejných obrobcích	100 / 100 mm
Výška čelistí	36 mm
Druh produktu	Šikmý napínák