




## Obzvláště těžká celoodelová výkonová svěrka se speciální přítlačnou hlavicí, Rozsah upnutí: 1000mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	861400 1000
GTIN	4008158007670
Třída artiklu	83K

### Popis

#### Provedení:

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodící lišta, zápusťově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s metrickým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku, výkyvné do 35°. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

#### Použití:

Pro těžké a nejtěžší zatížení při upínání obrobků u ocelových konstrukcí, zámečnictví, výroby nákladních automobilů, ve strojírenství, atd. Pohyblivá přítlačná deska umožňuje upínání šikmých obrobků do 35°. **Maximální upínací tlak do cca 35000 N.**

### Technický popis

Vyložení	200 mm
Průřez vodící lišty	50×25 mm
Hmotnost	17,3 kg

Rozsah upnutí	1000 mm
Druh produktu	Svěrka

---

## Příslušenství

Přítlačný člen včetně montážního materiálu	861430
Vřeteno s kličkou a přítlačným členem	861440
Závitové pouzdro s pojistným kroužkem	861450