



Univerzální svěrka, Rozsah upnutí: 1000mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 861600 1000 |
| GTIN | 4008158035833 |
| Třída artiklu | 83K |

Popis

Provedení:

Pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), galvanicky pozinkovaný. Kluzný ocelový třmen s vřetenem z trapézové oceli a tlačnou deskou s možností odklopení až 30°. Otočením kluzného třmenu je svěrka použitelná pro **rozevírání** (tlak směrem ven).

Použití:

Maximální upínací tlak do cca 7 500 N.

Technický popis

| | |
|---------------------|----------|
| Hmotnost | 3,8 kg |
| Vyložení | 120 mm |
| Rozsah upnutí | 1000 mm |
| Průřez vodicí lišty | 28×11 mm |
| Druh produktu | Svěrka |

Příslušenství

Tlakový člen

861605