



Paralelní svěrka (upínací ruka), Typ: 75



Údaje o objednávce

Artikové číslo	861900 75
GTIN	4045197167538
Třída artiklu	82C

Popis

Provedení:

Šroub s trapézovým závitem a 2 kyvné upínací bloky. Upínací bloky mají vždy 3 hladké plochy a 1 plochu s křížovým prizmatem a jsou díky tomu **univerzálně použitelné pro upínání nejrůznějších obrobků.**

Použití:

Pro **vnitřní** a **vnější upínání** obrobků různých tvarů.

Materiál:

Vřeteno a upínací špalky z oceli, kalené.

Rozsah upnutí pro tlak a: 0 - 75 mm

Rozsah upnutí pro tah b: 40 - 115 mm

Hloubka upnutí c: 50 mm

Maximální upínací síla: 2500 N

Technický popis

Hloubka upnutí c	50 mm
Rozsah upnutí pro tlak a	0 - 75 mm
Maximální upínací síla	2500 N
Rozsah upnutí pro tah b	40 - 115 mm
Druh produktu	Svěrka

