



Paralelní svěrka (upínací ruka), Typ: 100



Údaje o objednávce

Artikové číslo	861900 100
GTIN	4045197167545
Třída artiklu	82C

Popis

Provedení:

Šroub s trapézovým závitem a 2 kyvné upínací bloky. Upínací bloky mají vždy 3 hladké plochy a 1 plochu s křížovým prizmatem a jsou díky tomu **univerzálně použitelné pro upínání nejrůznějších obrobků.**

Použití:

Pro **vnitřní** a **vnější upínání** obrobků různých tvarů.

Materiál:

Vřeteno a upínací špalky z oceli, kalené.

Rozsah upnutí pro tlak a: 0 - 100 mm

Rozsah upnutí pro tah b: 50 - 150 mm

Hloubka upnutí c: 60 mm

Maximální upínací síla: 3000 N

Technický popis

Rozsah upnutí pro tlak a	0 - 100 mm
Hloubka upnutí c	60 mm
Rozsah upnutí pro tah b	50 - 150 mm
Maximální upínací síla	3000 N
Druh produktu	Svěrka

