

Garant**Čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“, Typ: 10-19****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem – přepínatelný pro pravé a levé utahování. Na obou stranách se nacházejí vždy 2 různé velikosti klíče. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Maximální Ø očka D2	35 mm
Rozměr klíče ₄	19 mm
Rozměr klíče ₃	17 mm
Rozměr klíče ₂	13 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška očka h ₁	15 mm
Maximální výška očka h ₂	20 mm
Maximální Ø očka D1	26 mm
Rozměr klíče ₁	10 mm
Celková délka L	210 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň

Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč