

Garant**Čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“, Typ: 8-13****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem – přepínatelný pro pravé a levé utahování. Na obou stranách se nacházejí vždy 2 různé velikosti klíče.

Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Maximální Ø očka D1	20,2 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče ₂	10 mm
Maximální výška očka h ₂	16,8 mm
Maximální Ø očka D2	24,8 mm
Celková délka L	150 mm
Rozměr klíče ₄	13 mm
Rozměr klíče ₃	12 mm
Maximální výška očka h ₁	13,8 mm
Rozměr klíče ₁	8 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň

Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč