

**Garant****Čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“, Typ: 16-19****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614847 16-19
GTIN	4045197972903
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem – přepínatelný pro pravé a levé utahování. Na obou stranách se nacházejí vždy 2 různé velikosti klíče. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče <sub>1</sub>	16 mm
Rozměr klíče <sub>4</sub>	19 mm
Maximální výška očka h <sub>2</sub>	21,9 mm
Maximální Ø očka D2	33,5 mm
Rozměr klíče <sub>2</sub>	17 mm
Celková délka L	230 mm
Maximální výška očka h <sub>1</sub>	20,2 mm
Rozměr klíče <sub>3</sub>	18 mm
Maximální Ø očka D1	31,5 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň

Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč