



## Paralelní svěrka (upínací ruka), Typ: 150



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	861900 150
GTIN	4045197167552
Třída artiklu	82C

### Popis

#### Provedení:

Šroub s trapézovým závitem a 2 kyvné upínací bloky. Upínací bloky mají vždy 3 hladké plochy a 1 plochu s křížovým prizmatem a jsou díky tomu **univerzálně použitelné pro upínání nejrůznějších obrobků.**

#### Použití:

Pro **vnitřní** a **vnější upínání** obrobků různých tvarů.

#### Materiál:

Vřeteno a upínací špalky z oceli, kalené.

Rozsah upnutí pro tlak a: 0 - 150 mm

Rozsah upnutí pro tah b: 50 - 200 mm

Hloubka upnutí c: 100 mm

Maximální upínací síla: 3500 N

### Technický popis

Rozsah upnutí pro tah b	50 - 200 mm
Maximální upínací síla	3500 N
Hloubka upnutí c	100 mm
Rozsah upnutí pro tlak a	0 - 150 mm
Druh produktu	Svěrka

