

**Akumul. vysavač pro mokré/suché vysávání, Typ: M18VC2-0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Třída artiklu	03L

**Popis****Provedení:**

Přenosný a výkonný akumulátorový vysavač na mokré / suché vysávání 18 V.

- **Podtlak 80 mbar.**
- **Doba chodu až 30 minut s jedním nabitím akumulátoru (9,0 Ah).**
- **Integrovaná funkce vyfukování.**
- **Filtr HEPA zachytí 99,97 % všech prachových částic.**
- **Objem nádoby pevný / tekutý: 9,8 / 7,5 l.**
- **Proud vzduchu 1 300 l/min.**

**Rozsah dodávky:**

**Bez akumulátoru a nabíječky.**

Včetně filtru, sací hadice, hubice na hrubé nečistoty a štěrbinové hubice.

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073816; č. 073827 a č. 073840.

**Technický popis**

Objem nádoby	7,5 l
Označení výrobce	M18VC2-0
Objemový tok	1300 l/min

Napětí akumulátorů	18 V
Délka sací hadice	0,47 m
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost bez akumulátoru	5,3 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

## Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíječka Typ M1418C6	073840 M1418C6