

HOLEX**Celoocelová vysoce výkonná svěrka se speciální přítlačnou hlavicí, Rozsah upnutí: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	861120 1500
GTIN	4045197657435
Třída artiklu	82C

Popis**Provedení:**

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodicí lišta, zápusťově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku, výkyvné do 35°. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Použití:

Pro těžké a nejtěžší zatížení při upínání obrobků u ocelových konstrukcí, zámečnictví, výroby nákladních automobilů, ve strojírenství, atd. Pohyblivá přítlačná deska umožňuje upínání šikmých obrobků do 35°. **Maximální upínací tlak do cca 12000 N.**

Technický popis

Rozsah upnutí	1500 mm
Průřez vodicí lišty	30×15 mm
Hmotnost	6,7 kg

Vyložení	140 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Tlačná deska Typ GSP	861121 GSP
Tlačná deska Typ GSV	861121 GSV