



Pólová svěrka pro svařování, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	862310 2
GTIN	4008158031743
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní upínací ramena z temperované litiny s okem pro připojení svařovacího kabelu na horní rameno. Silné, černěné vřeteno s pohyblivou kuličkovou přitlačnou deskou. Svěrka leskle zinkovaná.

Technický popis

Rozsah upnutí	150 mm
Průřez lišty	30×8 mm
Pro maximální sílu proudu	600 A
Vyložení	60 mm
Druh produktu	Svěrka