



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: GDR18160



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074052 GDR18160
GTIN	3165140889117
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový otočný rázový utahovák

- **Běh doprava i doleva.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

Kompaktní akumulátorový rázový utahovák 18 V / 2,0.

- **Vysoký točivý moment a velký počet rázů (3 200 min⁻¹) pro rychlou práci při šroubování do kovu (až M14) a do dřeva.**
- **Velmi krátká konstrukce pro dokonalou manipulaci i v nejužších místech a nad hlavou.**

Výhoda:

Výkonný díky vysokému krouticímu momentu.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073867.

Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Označení výrobce: GDR V18-160

Počet obsažených akumulátorů: 2

Typ akumulátoru: Li-Ion

Kapacita akumulátoru: 2 Ah

Napětí akumulátorů: 18 V
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9): M14

Technický popis

Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Typické použití	Strong
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Hmotnost	1,7 kg
Maximální vibrace dle EN	10 m/s ²
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M14
Výška	234 mm
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Označení výrobce	GDR V18-160
Maximální otáčky 1. stupně	2800 min ⁻¹
Délka	153 mm
Hnací profil upínače nástrojů	Vnitřní šestihran
Napětí akumulátorů	18 V
Počet rázů	0 - 3200 min ⁻¹
Maximální utahovací moment tvrdý	160 Nm
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV

073866 1880CV

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B18 V

073851 B18