

**Kompaktní jádrová vrtačka, ID výrobce: 72721561****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	076526 72721561
GTIN	4014586632735
Třída artiklu	03F

Popis**Provedení:**

- **Stacionární vrtací motor pro práce na zúžených místech.**
- **Prostorově úsporná oboustranná obsluha pomocí ráčny.**
- **Snadné nasazení stroje díky hmotnosti pouhých 7,5 kg.**
- **Vnitřní chlazení/mazání pomocí ručního čerpadla.**

Extrémně malá a lehká jednostupňová kompaktní magnetická jádrová vrtačka s úhlovým převodem a nejmenšími rozměry pro použití v úzkých prostorech v dílně a na staveništi.

- **Komfortní ukazatel přídržné síly magnetu.**
- **Snímač sklopení.**
- **Elektronické nastavení otáček.**
- **Paměť otáček „Memory Function“.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 × ráčny 3/8 palce, 1 × 3/8palcové prodloužení nástrčných klíčů, čerpadla chladicího prostředku, upevňovacího popruhu, háku na třísky, středícího hrotu, ochranného krytu, přídatné rukojeti, 2 × klíče s vnitřním šestihranem 5 a 8 mm, 2 × klíče s vnitřním šestihranem 5 a 8 mm s T-rukojetí, kufříku.

Obal: Převážní kufřík

Označení výrobce: KBC 35

Příkon: 1100 W

Max. počet otáček: 130 - 520 min⁻¹

Upínač nástrojů rozměry: 3/4" Weldon

Maximální Ø řezání závitů do oceli: M12

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli: 16 mm

Technický popis

Označení výrobce	KBC 35
Příkon	1100 W
Max. počet otáček	130 - 520 min ⁻¹
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M12 mm
Hmotnost	7,5 kg
Výška	169 mm
Maximální Ø zahlubování	32 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Magnetická noha délka	175 mm
Pracovní zdvih	46 mm
Upínač nástrojů rozměry	3/4 palce Weldon
Magnetická noha šířka	80 mm
Hloubka vrtání	Korunkový vrták do oceli, maximálně 35 mm mm
Obal	Přepravní kufřík