


Garant**Lešticí kotouč (SiC), Ø 125 mm, Zrnitost: 400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	566970 400
GTIN	4045197973320
Třída artiklu	51M

Popis

Provedení:

Elastický polyuretanový lešticí kotouč s brusným zrnem SiC.

Použití:

Pro obrábění větších povrchů. Následným použitím jednotlivých zrnitostí lze vytvořit jemné povrchy se zrcadlovým leskem. Není nutná lešticí pasta. Mírně **lesklá povrchová úprava**.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	plochý
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Neželezné a barevné kovy
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	30 m/s
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Druh produktu	Lešticí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		