

Garant**Nástavbová čelist Gripp, Pro šířku čelistí: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	362392 125
GTIN	4045197973108
Třída artiklu	31S

Popis**Provedení:**

Vysoká přesnost při upínání. Přídavné čelisti mnohonásobně rozšiřují možnosti Vašeho svěráku. Optimalizovaný tvar zubů pro vysoké přídržné síly. Reverzní čelist 2 upínacími stupni. Jeden upínací stupeň s výškou 3 mm a jeden upínací stupeň s výškou 5 mm.

Technický popis

Šířka čelistí b	12 mm
Výška čelistí h	40 mm
Vhodné pro barevný kód	Titan 2
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	HD-Allmatic
Vhodné pro barevný kód	HD-HOLEX
Vhodné pro barevný kód	Basic
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	TC

Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	HD svěrák
Pro šířku čelistí	125 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák