



Stupňovitá čelist mobilní, Pro typ: 200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361450 200
GTIN	4250364403399
Třída artiklu	34A

Popis

Provedení:

Čelist pohyblivá.

Velikosti 90, 125 a 160 s **rychlovýměnným systémem Click** u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.

Použití:

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků. Závit M10 a M6 pro upevnění předsádkových čelistí s rychlovýměnným systémem Click pro lišty a čelisti Click.

Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů. 1 stupňová čelist.

Technický popis

Délka l_1	65 mm
Výška h_1	25 mm
Délka čelistí l	115 mm

Výška čelistí h	60 mm
Šířka čelistí b	200,4 mm
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	NC8
Druh produktu	Čelisti pro svěrák