

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-816, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094356 9
GTIN	10076490450011
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-816. Extrémně tenké a robustní rukavice **díky technice 18vláknového pletení.**

Zvýšená životnost a odolnost proti oděru díky pěnovému povlaku s technologií FORTIX™ Abrasion Resistance. **Bez rozpouštědel a škodlivin**, certifikace dle normy Oeko-Tex.

Zvláště vhodné pro lehké montážní práce s vysokými nároky na přesnost, koncovou montáž elektromotorů, klimatizací, kabelových svazků.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	HyFlex®
Velikost rukavice	9
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II

Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
EN 388	4121A
Materiál nosiče	Nylon Spandex
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	219 mm
Barva	černá / modrá
Hmotnost	20,4 g
Technologie pletení	18G
Použití	vícerázové
Materiál	Nitrilová pěna
Třída ochrany proti pořezání	A
Druh produktu	Víceúčelové rukavice