

**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 19X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614843 19X22
GTIN	4045197973344
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Přepínatelný pro utahování doprava a doleva, včetně středové polohy. S nestejnými rozměry klíčů, hluboce vyhnutý. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče ₁	19 mm
Maximální Ø očka D2	48 mm
Rozměr klíče ₂	22 mm
Maximální Ø očka D1	35 mm
Celková délka L	300 mm
Maximální výška očka h ₂	30 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška očka h ₁	24 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Zalomený kroužek	ano
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč