

**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 24X27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614843 24X27
GTIN	4045197973368
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Přepínatelný pro utahování doprava a doleva, včetně středové polohy. S nestejnými rozměry klíčů, hluboce vyhnutý. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Celková délka L	330 mm
Rozměr klíče z_2	27 mm
Maximální výška očka h_1	30 mm
Maximální \varnothing očka D2	60 mm
Maximální \varnothing očka D1	48 mm
Rozměr klíče z_1	24 mm
Maximální výška očka h_2	34 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Zalomený kroužek	ano
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč