

**Oboustranný očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 30X32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Přepínatelný pro utahování doprava a doleva, včetně středové polohy. S nestejnými rozměry klíčů, hluboce vyhnutý. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče ₁	30 mm
Maximální Ø očka D1	60 mm
Maximální výška očka h ₂	35 mm
Maximální výška očka h ₁	34 mm
Rozměr klíče ₂	32 mm
Celková délka L	380 mm
Maximální Ø očka D2	64,5 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Zalomený kroužek	ano
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč