

**Brusný kotouč CC-GRIND-STRONG, Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566366 125
GTIN	4007220104484
Třída artiklu	550

**Popis****Provedení:**

Inovativní 4vrstvý brusný kotouč **CC-GRIND-STRONG** kombinuje klasický hrubovací kotouč se třemi vrstvami brusiva na podkladu, které se rovnoměrně opotřebovávají. **Výhoda životnosti v porovnání s brusnými kotouči typu CC-GRIND-SOLID** díky agresivním brusným vrstvám a současně působícímu nosnému talíři.

**Použití:**

Pro **tvrdé a drsné broušení** ploch, opracování svarů, odjehlování, srážení hran, odstraňování okují.

**Technický popis**

Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Optimalizováno pro materiál	ocel
Doporučený úhel nastavení	5-15 stupeň

Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		