



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: M18ONEFF34



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™**, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní **kovová skříň převodovky** s ergonomickou **rukojetí uprostřed s měkkým povlakem**. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
 - **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**
- DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu. Akumulátorový rázový utahovák s pojistným kroužkem nabízí utahovací krouticí moment až 1 627 Nm a nahrazuje přístroje s připojením přes kabel a na stlačený vzduch. DRIVE CONTROL umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a krouticího momentu.
- **Kompaktní konstrukce.**
 - **Stupeň 4 pro optimální mix výkonu a přesnosti při uvolňování šroubů.**
 - **Silný točivý moment 1627 Nm.**
 - **Upnutí pojistného kroužku 3/4 palce.**
 - **ONE KEY™ App pro individualizaci nastavení nástrojů.**

- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security umožňuje mimo jiné zobrazit poslední pozici přístroje.**

Provedení reklamní text:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým EC motorem POWERSTATE™**, dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™ .

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky, HD boxu a klipu na opasek.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073808.

Technický popis

Kapacita akumulátoru	5 Ah
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Počet rázů 2. stupně	0 - 1850 min ⁻¹
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální utahovací moment 3. stupně	1627 Nm
Maximální utahovací moment 4. stupně	1627 Nm
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4hran
Maximální utahovací moment 1. stupně	250 Nm
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M33
Označení výrobce	M18ONEFHIWF34-502X
Typické použití	Heavy Duty
Hmotnost	3,2 kg
Počet rázů 3. stupně	0 - 2400 min ⁻¹
Počet rázů 4. stupně	0 - 2400 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Počet rázů 1. stupně	0 - 850 min ⁻¹
Maximální utahovací moment 2. stupně	500 Nm
Rozměry upínače nástrojů	3/4 palec
Připojení aplikace	OneKey

Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC