

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-528, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 094487 8 |
| GTIN | 10076490448568 |
| Třída artiklu | 04P |

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-528. Lehké s vůči pokožce šetrné ochranné rukavice proti pořezání s přízí INTERCEPT™ v **18vláknové technologii pletení** pro dobrou pohyblivost prstů a dobrý úchop při manipulaci s malými - a lehce zaolejovanými - konstrukčními díly.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Velikost rukavice | 8 |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Obsah | 12 |
| Vlastnost rukavice | Certifikováno pro potraviny |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Vlastnost rukavice | Bez DMF |
| Technologie pletení | 18G |
| EN 388 | 3X32B |
| Materiál nosiče | INTERCEPT™ |
| Povlak | Nitril |
| Materiál | Nitril |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Přesnost |
| Barva | černá / modrá |
| Hmotnost | 26,4 g |
| Délka | 230 mm |
| Použití | vícerázové |
| Třída ochrany proti pořezání | B |
| Druh produktu | Rukavice proti pořezání |