

**Ansell****Pár rukavic HyFlex® 11-541, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094563 7
GTIN	10076490458581
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

HyFlex® 11-541. Velmi lehké rukavice s technologií 18ti vláknového pletení a současně s vysokým stupněm ochrany proti pořezání (třída D dle EN 388:2016) na základě použití kombinace příze INTERCEPT™ a KEVLAR®. Tenký, avšak přesto robustní povlak z nitrilové pěny. Ideální pro montáže malých ostrohranných kovových součástí.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Třída ochrany proti pořezání: D

Barva: černá / šedá

Bez silikonu: ano

**Technický popis**

Velikost rukavice	7
Bez silikonu	ano
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání

Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Technologie pletení	18G
Prát	40 °C barevné prádlo
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	INTERCEPT™, Kevlar
Povlak	Nitrilová pěna
Materiál	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá
Hmotnost	24 g
Délka	196 mm
Použití	vícerozázové
Třída ochrany proti pořezání	D
Druh produktu	Rukavice proti pořezání