

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-542, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094568 9
GTIN	10076490449572
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-542. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Rukavice s extrémně vysokou ochranou proti prořezu třída F. Speciální lehká konstrukce pro vysoké pohodlí a dobrou pohyblivost prstů. Hřbet ruky je prodyšný a nitrilový povlak odolný vůči nečistotám umožňuje krátkou manipulaci s horkými předměty do teploty 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Bez silikonu	ano
Velikost rukavice	9
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání

Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Technologie pletení	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	INTERCEPT™
Povlak	Nitril
Materiál	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černý
Norma	EN 407
Hmotnost	30,9 g
Kontaktní teplota do	100 °C
Délka	213 mm
Použití	vícetázové
Třída ochrany proti pořezání	F
Druh produktu	Rukavice proti pořezání