

**uvex****Pár rukavic uvex D500 foam, Velikost rukavice: 10**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094558 10     |
| GTIN           | 4048612051795 |
| Třída artiklu  | 04W           |

## Popis

### Provedení:

uvex D500 foam. Robustní ochranné rukavice proti pořezání s patentovanou technologií uvex Bamboo TwinFlex® pro vysokou flexibilitu, dobré přizpůsobení tvaru a bezpečnou ochranu proti řezným poraněním. Mírně drsný povlak pro vysokou odolnost vůči oděru a dlouhou životnost. Pro suchá až mírně vlhká pracovní prostředí.

**uvex 500 řada.** Spolehlivá ochranná rukavice proti pořezání s technologií Bamboo TwinFlex® z bambusové viskózy, HPPE a polyamidu pro dobrý pocit při nošení a pokročilou regulaci teploty.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

## Technický popis

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Velikost rukavice  | 10                      |
| Ochranná kategorie | Kategorie II            |
| Druh rukavic       | Rukavice proti pořezání |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Oděv standard                | Oeko-Tex Standard 100                              |
| EN 388                       | 4X42D  |
| Materiál nosiče              | Polyamid, bambus viskóza,<br>ocel, Dyneema®Diamond |
| Povlak                       | Nitril   |
| varianta povlaku             | vnitřní plocha dlaní                               |
| Rozsah použití               | Heavy Duty   |
| Barva                        | antracit / limetka                                 |
| Hmotnost                     | 71 g   |
| Použití                      | vícerázové   |
| Třída ochrany proti pořezání | D  |
| Druh produktu                | Rukavice proti pořezání                            |