

Ansell**Pár rukavic ActivArmr Hycron® 27-607, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094430 9
GTIN	10076490102507
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

Série ActivArmr Hycron®. **Odolné rukavice** z bavlněného žerzeje s nitrilovým povlakem pro náročné použití. Vysoká odolnost proti ostrým a abrazivním materiálům. Robustní a flexibilní jako PVC, třikrát delší životnost než těžké kožené rukavice. **Účinné blokování tuku a oleje.** Obzvláště vhodné pro díly z hrubé litiny, plastové výlisky, tyčovou ocel, plech, vysoce výkonný kabel, stavebniny, surové dřevo.

S nápletem a 3/4 povlakem pro zachování lepší prodyšnosti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Přizpůsobení tvaru	dobré
Bez DMF	ne
Bez silikonu	ano

Materiál povlaku	nitrilový
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Velikost rukavice	9
Hmat	průměrné
Prodyšnost	průměrné
Využití v mokřém prostředí	dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Řada	Hycron®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	4221X
Materiál nosiče	bavlna
Povlak	Nitril
varianta povlaku	3/4 povlak
Rozsah použití	Heavy Duty
Délka	246 mm
Barva	modrá
Hmotnost	57 g
Použití	vícetázové
Materiál	Nitril
Druh produktu	Víceúčelové rukavice