

3M**Brusný kotouč se suchým zipem (CER) Hookit 775L multiděrování, Ø 150 mm,
Zrnitost: 400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	567792 400
GTIN	50638060050595
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Se **stabilním nosičem filmu**. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

Výhoda:

- **Rovnoměrná struktura broušení díky vynikající podpoře zrna.**
- **Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.**

Použití:

Použitelné za mokra i sucha na dřevo, lak, kov a umělohmotné povrchy.

Přesné brusné zrna **Cubitron™ II** s výhodou na velkých plochách (obrábění plechu) díky **rychlejšímu úběru a rovnoměrnějšímu finiši povrchu.**

Technický popis

Řada	775L
Brusivo	Cubitron™ II
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		