

Honeywell**Pár rukavic Diamond Black Skin B, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	094498 7
GTIN	3603835656663
Třída artiklu	09A

Popis**Provedení:**

Diamond Black Skin B. Rukavice proti pořezání mají povlak z nitrilové pěny se speciální povrchovou úpravou pro vysokou přilnavost a maximální pohyblivost prstů, při minimální námaze. **18vláknová technika pletení.** Ideální pro práce v lehce olejnatém prostředí.

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonია

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

bez silikonu: ano

Technický popis

Velikost rukavice	7
bez silikonu	ano
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Ochranná kategorie	Kategorie II
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Technologie pletení	18G
EN 388:2016	4X42B
Materiál nosiče	Dyneema®
Povlak	Nitrilová pěna
Rozsah použití	Allround
Barva	černá
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání