

HOLEX**Nastavovač nulové polohy, Typ: 50M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	359085 50M
GTIN	4045197973436
Třída artiklu	32E

Popis**Provedení:**

Speciální kalená ocel. S magnetem.

Výhoda:

Při najetí nedojde k poškození břitu. Není třeba použít spárové měrky nebo najížděcí trn.

Funkce:

- Pružnou dotykovou plochu a referenční plochu přístroje nastavte na stejnou výšku (např. pomocí pravítka) a ukazatel nastavte na $-0,25$.
- Příklad: Přístroj postavte na obrobek a frézou najedte na pružnou dotykovou plochu tak, až bude ručička ukazatele na 0. Fréza je nyní umístěna přesně 50 mm ($\pm 0,01$ mm) nad obráběným dílem (údaj pro zadání do ovlád. systému stroje).

Použití:

K nastavení nástrojů (např. fréz) na nulu a k určení referenčního bodu vřetena stroje.

Rozsah dodávky:

Včetně dřevěného pouzdra, úchylkoměru, měřícího protokolu a návodu k obsluze.

Upozornění:

Náhradní číselníkový indikátor č. 359086 viz seznam náhradních dílů.

Technický popis

Ø pouzdra	65 mm
Ø pružně uložené dotykové plochy	47 mm

Výška korpusu – referenční plocha	49,75 mm
Displej úchylkoměr	0,01 mm
Výška pružné dotykové plochy, když je ručička na 0	50 mm
Druh produktu	Přístroj pro nastavení nulové polohy

Příslušenství

Náhradní úchylkoměr pro nastavovač nulové polohy č.
359085 Rozsah měření / Ø pouzdra 3/40 mm

359086 3/40