



Vypínací momentový utahovák s funkcí ParameterControl úhlový šroubovák, Typ: 71126660



Údaje o objednávce

Artikové číslo	071120 71126660
GTIN	4014586887920
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

FEIN ACCU TEC vypínací utahováky jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na **precizních šroubeních v sériové výrobě**.

- **Bezkartáčové EC motory s několikanásobně vyšší životností a až 80 % nižší náklady na údržbu.**
- **Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.**
- **Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.**
- **Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.**
- **Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.**
- **Zkušební utahováky, hodnota CmK > 1,67 ±10 % (vztaženo na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/ VDE 2647.**

Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.

Vypínací momentový šroubovák s funkcí ParameterControl pro jednoduché a individuální programování na PC s použitím programovacího adaptéru (č. 071135 vel. 92604163).

Volně programovatelné parametry: Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez točivého momentu a čas.

Až 5 kroků programování. Přesné přizpůsobení příslušné operaci šroubování. **Koncové vypnutí pomocí mechanické spojky.** Ideální pro optimalizaci procesu a času.

Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.

Rozsah dodávky:

Šroubovák se dodává **bez akumulátoru, nabíječky, seřizovacích nástrojů a úhlové hlavy**. Doobjednejte si prosím akumulátory, nabíječku, nastavovací nástroj a úhlovou hlavu cíleně k tomuto přístroji.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832.

Zkoušečky krouticího momentu najdete od č. 654300.

Snímače krouticího momentu/krouticího úhlu najdete pod č. 654381.

Kalibrační servis na poptávku.

Technický popis

Konstrukce motoru	Bezkartáčový EC motor
Konstrukce	Úhlový šroubovák
Označení výrobce	ASW 18-6 PC
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein Typ E 12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah utahovacích momentů	1,2 - 6 Nm
Hmotnost včetně akumulátoru	1 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Rozsah otáček	100 - 1340 min ⁻¹
Vhodná úhlová hlava	071133 18020; 21020; 14010
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Úhlová hlava pro ASW 18 Typ 18020	071133 18020
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TTT“	654340
Nastavovací nářadí ACCU TEC Typ ESTW	071119 ESTW
Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“ Maximální utahovací moment 10 Nm	654300 10
Úhlová hlava pro ASW 18 Typ 21020	071133 21020
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073837 FE18
Programovací adaptér Typ 92604163	071135 92604163