



Vypínací momentový utahovák s funkcí ParameterControl úhlový šroubovák, Typ: 71127060



Údaje o objednávce

Artikové číslo	071120 71127060
GTIN	4014586888002
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

FEIN ACCU TEC vypínací utahováky jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na **precizních šroubeních v sériové výrobě**.

- **Bezkartáčové EC motory s několikanásobně vyšší životností a až 80 % nižší náklady na údržbu.**
- **Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.**
- **Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.**
- **Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.**
- **Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.**
- **Zkušební utahováky, hodnota CmK > 1,67 ±10 % (vztaženo na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/ VDE 2647.**

Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.

Vypínací momentový šroubovák s funkcí ParameterControl pro jednoduché a individuální programování na PC s použitím programovacího adaptéru (č. 071135 vel. 92604163).

Volně programovatelné parametry: Otáčky, směr otáčení, úhel otáčení, mez točivého momentu a čas.

Až 5 kroků programování. Přesné přizpůsobení příslušné operaci šroubování. **Koncové vypnutí pomocí mechanické spojky.** Ideální pro optimalizaci procesu a času.

Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.

Rozsah dodávky:

Šroubovák se dodává **bez akumulátoru, nabíječky, seřizovacích nástrojů a úhlové hlavy**. Doobjednejte si prosím akumulátory, nabíječku, nastavovací nástroj a úhlovou hlavu cíleně k tomuto přístroji.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832.

Zkoušečky krouticího momentu najdete od č. 654300.

Snímače krouticího momentu/krouticího úhlu najdete pod č. 654381.

Kalibrační servis na poptávku.

Technický popis

Rozsah otáček	65 - 900 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein Typ E 12 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Konstrukce	Úhlový šroubovák
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost včetně akumulátoru	1,2 kg
Označení výrobce	ASW 18-18 PC
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Konstrukce motoru	Bezkartáčový EC motor
Vhodná úhlová hlava	071133 17010
Rozsah utahovacích momentů	6 - 18 Nm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Nastavovací nářadí ACCU TEC Typ ESTW	071119 ESTW
Úhlová hlava pro ASW 18 Typ 21020	071133 21020
	654300 25

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“
Maximální utahovací moment 25 Nm

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TTT“

654340

Úhlová hlava pro ASW 18 Typ 18020

071133 18020

Programovací adaptér Typ 92604163

071135 92604163

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí
akumulátoru FE18 V

073835 FE18