

Ansell**Pár rukavic HyFlex® 11-920, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	094385 11
GTIN	10076490488359
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

HyFlex® 11-920. S technologií Ansell Grip Technology™: Mikroskopické kanálky v nitrilovém povlaku odvádějí olej z kontaktní plochy a zaručují bezpečné uchopení. Zvláště vhodné pro kovovýrobu, obecnou dílenskou údržbu a údržbu strojů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch gemäß EN 1149.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Tepelná ochrana	není k dispozici
Využití v mokřém prostředí	dobré
Využití v olejnatém prostředí	velmi dobré
Bez silikonu	ne
Velikost rukavice	11

Bez DMF	ne
Hmat	dobré
Materiál povlaku	nitrilový
Prodyšnost	dobré
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Řada	HyFlex®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	3131A
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Délka	246 mm
Barva	modrá
Hmotnost	25 g
Technologie pletení	15G
Použití	vícerozové
Materiál	Nitril
Druh produktu	Víceúčelové rukavice