

**Garant****Sada měřidel, Počet měřidel: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	419151 6
GTIN	4045197973849
Třída artiklu	41A

**Popis****Rozsah dodávky:**

Včetně dřevěného boxu.

1 **digitální posuvné měřítko GARANT** č. 412680 vel. 150 mm.1 **třmenový mikrometr GARANT** č. 420402 vel. 0 – 25 mm.1 **vlasový úhelník GARANT** č. 450010 vel. 100×70 mm, přesnost DIN 875/00.1 **vlasové pravítko GARANT** č. 460095 vel. 100 mm dlouhé.1 **ocelové měřítko GARANT EG I** č. 461770 vel. 150 mm.1 **pružinové hrotové kružidlo** č. 457000 vel. 120 mm, s vyměnitelnými hroty.**Technický popis**

Počet měřidel	6
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Obal	Dřevěná kazeta
Kalibrování	S1
Druh produktu	Sady měřidel

## Služby

Kalibrování Sady měřidel Obsah sady 6	020400 6
---------------------------------------	----------

## Příslušenství

Vlasový úhelník kalený, ploché provedení nerez, přesnost 00 Délka ramen 100X70 mm	450010 100X70
Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem Rozsah měření 150 mm	412680 150
Ocelové měřítko, nerezové Délka 150 mm	461770 150
Sada ocelových náhradních hrotů 2dílná	457010
Třmenový mikrometr Rozsah měření 0-25 mm	420402 0-25
Dřevěné pouzdro pro sadu měřidel Počet vybrání 6	419200 6
Vlasové pravítko nerezové v pouzdru Délka 100 mm	460095 100
Pérové kružítko s hroty Délka L 120 mm	457000 120