



Akumulátorová tlaková maznice 562 barů, Typ: M18GG



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083568 M18GG
GTIN	4002395000340
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

K naplnění volným mazivem (obsah až 500 ml), popř. kartušemi (obsah 400 g). **Vhodné pro maziva dle NLGI 3.**

S odvzdušňovacím ventilem. Délka tlakové maznice 355 mm, délka hadičky 1219 mm.

Rozsah dodávky:

Nabíječka, hadice s úhlovou spojkou, přepravní kufr.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073814.

Technický popis

Připojovací závit hadice	1/8 palce
Napětí akumulátorů	18 V
Vhodná kartuš	083590
Označení výrobce	M18GG
Vhodné pro velikost kartuše	400 g
Volný plnicí objem	500 cm ³
Kapacita akumulátoru	2 Ah

Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	Převážný kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Druh produktu	Tlaková maznice

Příslušenství

Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru MB18	073827 MB18
Víceúčelová tuková kartuše pro standardní tlakové maznice Typ UNI	083590 UNI
Víceúčelová tuková kartuše pro standardní tlakové maznice Typ PLUS	083590 PLUS