

## ejendals

### Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 117, Velikost rukavice: 11



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	094821 11
GTIN	7392626010659
Třída artiklu	04R

#### Popis

**Provedení:**

Tegera® 117. **Pohodlné ochranné rukavice proti chladu** z lícové kozinky a nylonu. Robustní díky **zesíleným prvkům** na prstech a palcích. Vhodné pro přesné práce díky **vynikajícímu citu v konečcích prstů**. Se suchým zipem.

**Provedení reklamní text:**

Tegera® 117. **Pohodlné ochranné rukavice proti chladu** z lícové kozinky a nylonu. Robustní díky **zesíleným prvkům** na prstech a palcích. Vhodné pro přesné práce díky **vynikajícímu citu v konečcích prstů**. Se suchým zipem.

**Použití:**

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

**Použití reklamní text:**

Při větrném, chladném nebo mokřém pracovním prostředí.

**Norma:**

EN 388; EN 511

**Upozornění:**

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Upozornění reklamní text:**

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

## Technický popis

Velikost rukavice	11
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti chladu
Ochranná kategorie	Kategorie II
Vlastnost rukavice	zesílení v ohybu palce
Vlastnost rukavice	Suchý zip
Obsah	12
Použití	vícerázové
Rozsah použití	Přesnost
Rozsah použití	Allround
Norma	EN 511
Délka	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Materiál nosiče	Kozinka s plným lícem, nylon
varianta povlaku	bez povlaku
Barva	bílá / černá
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu