



Dvouramenný stahovák, Typ: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880100 5
GTIN	4021176009846
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro vnější a vnitřní stahování**). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé \varnothing obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.

Rozsah upnutí zvnějšku: 105 - 750 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 340 - 1000 mm

Upínací hloubka do: 700 mm

Výkon: 15 t

Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	105 - 750 mm
Výkon	15 t
Rozsah upnutí vnitřní	340 - 1000 mm

Upínací hloubka do	700 mm
Počet háků	2
Vnější 6hran	41 mm
Maximální utahovací moment	650 Nm
Hmotnost	47 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák