

**Pár rukavic KX-10 OBSIDIAN, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094318 10
GTIN	6942542968865
Třída artiklu	02H

Popis**Provedení:**

Přiléhavé a lehké ochranné rukavice proti pořezání třídy 5 s povlakem ze směsi z polyuretanu a nitrilu pro lepší úchop.

- **Bezešvý nosný materiál z HPPE s 18vláknovou technologií úpletu.**
- **Zesílený ohyb palce ke zvýšení trvanlivosti.**
- **Elastické pletené manžety.**

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	10
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Obsah	1
Prát	40 °C barevné prádlo

Sušit	Sušení vzduchem
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	zesílení v ohybu palce
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Materiál nosiče	HPPE
Povlak	water based PU/nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Délka	255 mm
Barva	černá / hnědá
Technologie pletení	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití	vícerozúčelové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Víceúčelové rukavice