


Garant**Pár magnetických svěrákových čelistí polyuretanové, rýhované, Šířka čelistí: 125mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 967728 125 |
| GTIN | 4045197974631 |
| Třída artiklu | 97G |

Popis**Provedení:**

Svěrákové čelisti, výkovek z **hliníku**. S integrovaným trvalým magnetem, vhodný pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelistí. Díky velké magnetické ploše jedinečná přídržná síla.

Upínací plochy z **polyuretanu** (pružné tzn. bez trvalé deformace), upínací plochy s **jemným rýhováním**.

Vhodné pro:

Všechny typy svěráků.

Upozornění:

Nové provedení s 50% větší přídržnou silou.

Technický popis

| | |
|--------------------|--------------------|
| Způsob upevnění | Trvalý magnet |
| Materiál | Polyuretan |
| Typ upínací plochy | jemné rýhování |
| Šířka čelistí | 125 mm |
| Druh produktu | Čelisti pro svěrák |

