


**Garant****Pár magnetických svěrákových čelistí polyuretanové, rýhované, Šířka čelistí: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967728 100
GTIN	4045197974617
Třída artiklu	97G

**Popis****Provedení:**

Svěrákové čelisti, výkovek z **hliníku**. S integrovaným trvalým magnetem, vhodný pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelistí. Díky velké magnetické ploše jedinečná přídržná síla.

Upínací plochy z **polyuretanu** (pružné tzn. bez trvalé deformace), upínací plochy s **jemným rýhováním**.

**Vhodné pro:**

Všechny typy svěráků.

**Upozornění:**

Nové provedení s 50% větší přídržnou silou.

**Technický popis**

Způsob upevnění	Trvalý magnet
Materiál	Polyuretan
Šířka čelistí	100 mm
Typ upínací plochy	jemné rýhování
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

