



Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	418746 200
GTIN	2050001949691
Třída artiklu	46P

Popis

Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej. Výška číslic 8 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948 vel. USB2. Měřicí můstek.

Technický popis

Výška číslic LCD displeje	8 mm
Kalibrování	A1
Mezní chyba	0,02 mm
Průřez měřicí lišty	12×4 mm
Počet obsažených baterií	1
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Odečet	0,0005 palec

Rozsah měření	0 - 200 mm
Délka můstku	100 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Odečet	0,01 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2