

**Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: GSR1821****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070243 GSR1821
GTIN	3165140979412
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

- **Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.**
- **LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.**
- **Vícetupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

Vynikající ergonomie a příjemná manipulace díky **kompaktnímu designu. Motorová brzda** pro přesnou práci.

Výhoda:

Electronic Motor Protection.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, nabíječky a L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

Technický popis

Rozsah otáček 2. stupně	0 - 1800 min ⁻¹
-------------------------	----------------------------

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Maximální utahovací moment měkký	21 Nm
Označení výrobce	GSR 18V-21
Maximální utahovací moment tvrdý	55 Nm
Typické použití	Medium
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Konstrukce motoru	4pólový motor DC
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	1,7 kg
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 480 min ⁻¹
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	dřevo
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18 V, 4pólový motor DC
USP2	Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, 2 akumulátory, v boxu L-Boxx

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ 1880CV

073866 1880CV

Základní sada Wireless Charging Typ GAL1830W

073862 GAL1830W

Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru
B18 V

073851 B18