



Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: M12FDD2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070210 M12FDD2
----------------	----------------

GTIN	
------	--

Třída artiklu	03L
---------------	-----

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací skličidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro vyšší výkon při kompaktnější konstrukci (délka 168 mm).**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ pro inteligentní řízení výkonu a ochranu proti přetížení.**
- **16stupňové elektronické nastavení utahovacího momentu plus vrtací stupeň.**

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, nabíječky, spony na opasek, HD boxu.

Technický popis

Hmotnost	1,2 kg
----------	--------

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Typické použití	Strong
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 2. stupně	1700 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Maximální utahovací moment tvrdý	37 Nm
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Označení výrobce	M12FDD-202X
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Napětí akumulátorů	12 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	Kov
Druh produktu	Vrtací šroubovák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/070210-M12FDD2>