

# AEG

## Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: BS18C2X



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

#### AEG – akumulátorové vrtací šroubováky

- Robustní, ergonomické akumulátorové 2stupňové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
- Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
- LED osvětlení pracovního prostoru.
- 23stupňové nastavení utahovacího momentu plus vrtací stupeň.
- Rychloupínací sklíčidlo 13 mm.
- 4pólový motor pro nejvyšší výkon při kompaktní konstrukci.

#### Provedení reklamní text:

- Robustní, praktický akumulátorový 2stupňový vrtací šroubovák s pravým/levým chodem.
- Rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s blokováním vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
- 23stupňové nastavení utahovacího momentu plus vrtací stupeň.
- Rychloupínací sklíčidlo 13 mm.

#### Výhoda:

23stupňové nastavení utahovacího momentu.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 2x 2 Ah akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073820 a č. 073846 – č. 073848.

Vhodné nabíječky a základní sady najdete pod č. 073841 a č. 073844.

**Technický popis**

Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	45 mm
Hmotnost	1,7 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Obal	přepravní kufřík
Typické použití	Strong
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Označení výrobce	BS 18 C2X
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 2. stupně	1800 min <sup>-1</sup>
Maximální utahovací moment tvrdý	50 Nm
Konstrukce motoru	4pólový motor
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG Typ B 18 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V

USP2

Rychloupínací sklíčidlo  
FIXTEC, Softgrip

---

**Příslušenství**

Úhlový šroubovací nástavec Typ OSD2

073920 OSD2

Akumulátorová nabíječka Typ BL1418

073841 BL1418

Úhlový šroubovací nástavec Typ WB1

073920 WB1