



## Sada brusných čepiček tvrdost J hrubé, AW-CER, Typ: SP1320



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	551795 SP1320
GTIN	4007220802717
Třída artiklu	55E

### Popis

#### Provedení:

**Brusná tělíska PFERD** (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací, a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska PFERD jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

**hrubé**, zrno 46.

Brusné tělísko **smíšené zrno (AW-CER)** s **tvrdostí J**. Kombinace s měkkým pojivem z **bílého ušlechtilého korundu** a **keramického, mikrokrytalického slinutého korundu** s vysokým samoostřícím efektem pro konstantní vysoký úběr při chladném brusu (označení PFERD AWCO).

#### Použití:

Pro plošné obrábění obtížně obrobitelných superslitin, jako jsou **titanové materiály, slitiny na bázi niklu a kobaltu a kalená ocel**.

Doporučená řezná rychlost 30 – 50 m/s.

### Technický popis

Ø stopky	6 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Ø hlavy	13 mm
Délka hlavy	20 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Zkratka brusiva	Keramika

Atribut názvu produktu	AW-CER
Druh produktu	Brusné tělísko