



Sada brusných čepiček tvrdost J jemné, AW-CER, Typ: ZY1325



Údaje o objednávce

Artikové číslo	551796 ZY1325
GTIN	4007220802311
Třída artiklu	55E

Popis

Provedení:

Brusná tělíska PFERD (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací, a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska PFERD jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusné tělísko **smíšené zrna (AW-CER)** s **tvrdostí J**. Kombinace s měkkým pojivem z **bílého ušlechtilého korundu** a **keramického, mikrokrytalického slinutého korundu** s vysokým samoostřícím efektem pro konstantní vysoký úběr při chladném brusu (označení PFERD AWCO). **jemné, zrna 80.**

Použití:

Pro plošné obrábění obtížně obrobitelných superslitin, jako jsou **titanové materiály, slitiny na bázi niklu a kobaltu a kalená ocel.**

Doporučená řezná rychlost 30 – 50 m/s.

Technický popis

Brusivo	Keramické zrna (CER)
Zkratka brusiva	Keramika
Atribut názvu produktu	AW-CER
Druh produktu	Brusné tělísko

