


3M**Lepicí páska VHB™ Power, Označení výrobce: GPH****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Oboustranná vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Okamžité upevnění, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.

GPH#110GF pro kovy, vysoké teploty a před nanášením práškového laku. **19 mm x 3 m.**

Použití:

Vhodná pro kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramiku a velké množství plastů. Pro vnitřní a venkovní použití.

Délka: 3 m

Šířka: 19 mm

Barva: šedá

Krátkodobě odolná proti teplotám do: 230 °C

Dlouhodobě odolná proti teplotám do: 150 °C

Technický popis

Označení výrobce	GPH-110GF
Tloušťka	1,1 mm

Šířka	19 mm
Barva	šedá
Délka	3 m
Materiál krytu	Silikonizovaný film PE
Počet lepicích pásek	1
Sklad, vlhkost	40 - 65 %
Skladovací teplota	16 - 25 °C
Přilnavost z oceli	3,7 N/mm
Roztažnost	300 %
Odolávající teplotě do	150 °C
Druh lepicí pásky	oboustranný
Použití	Utěsnit
Použití	Upevnit
Použití	Montáž
Materiál nosiče	PE
Lepicí hmota	akrylát
Zvl. znaky	odolný vůči vlhkosti
Zvl. znaky	přiléhavý
Zvl. znaky	tlumící
Zvl. znaky	pevnost ve stříhu
Zvl. znaky	odolná proti vysokým teplotám
Minimální trvanlivost	24 měsíc